


Fark basıncı regülasyon valfi

LRL-1/4-QS-10

Ürün numarası: 153518

FESTO

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit Geri dönüş akışlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	QS-10
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Nominal debi, açık	231 l/min
Basınç ayar aralığı	2 ... 6 bar
Besleme basıncı 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Besleme basıncı 1 psi	0 ... 130,5 psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Nominal debi, kapalı	231 l/min
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	43 g
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE