


Paralel kit EAMM-U-86-D60-52B/C-102

Ürün numarası: 1537000

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------|-----------------------|
| Büyükük | 86 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 5.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 175 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 0,25 Nm |
| Aktarılablinir dönüş momenti | 9,5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 2.520 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | D60B |
| Arayüz kodu, motor giriş | 52B 52C |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |