


T diřli baęlantı

QSYL-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 153784

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 5,9 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | L řekli, 2'li, paralel |
| Tank büyükükü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklıęı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 14 Nm |
| Ürün aęırlıęı | 22 g |
| Çıkışların sayısı | 2 |
| Giriř hatların sayısı | 1 |
| Baęlantı řekli | Dış altıgen 9/16 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř ölçüsü 1/4 NPT |
| Pnömatik baęlantı 2 | Dış çap 1/4" hortum için |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |