



Küresel vana HE-3-QS-1/4-U

Ürün numarası: 153976

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 3/2 iki durumlu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-1/4 |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Bağlantı şekli | Deliklerle direkt bağlantı Hat döşeme Seçenekler: |
| Standart nominal debi | 306,9 l/min |
| Nominal genişlik | 3,2 mm |
| Mpa işletim basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Malzeme, muhafaza | PBT-kuvvetlendirilmiş |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Kumanda şekli | direkt |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 23 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | kanalsız |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |