



Döner aktüatör DRRD-35-180-FH-Y9A

Ürün numarası: 1547102

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	35
Yastıklama açısı	85 deg
Her iki yandaki dönüş açısının ayar sahası	+10 / -190 deg
Dönme açısı	180 deg
Yastıklama	Y9: dahili hidrolik yastıklama normal
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	15,8 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	1,5 kgm ²
Ürün ağırlığı	4.784 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili	İslah çeliği
Malzeme, kapak	Alüminyum eloksal kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama