


Hortum bağlantısı N-3/4-P-19-MS

Ürün numarası: 15638

FESTO

Pirinç versiyon



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	16,5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	40 Nm
Ürün ağırlığı	96 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/4
Pnömatik bağlantı 2	İç hortum çapı 19 mm için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç