


Paralel kit EAMM-U-50-D32-32B-78

Ürün numarası: 1570862

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	12,1 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,01 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	608 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	32B
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun