

# Kompakt silindir


## AEVULQZ-25-25-A-P-A

Ürün numarası: 157179  
Classic

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı.  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	25 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,1 J
6 bar' da teorik itme kuvveti	221 N
0 mm strokda hareket eden kütle	26 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	28 g
0 mm strokda ana ağırlık	180 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, flanş vidası	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı