


Bağlantı kablosu NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Ürün numarası: 1585796

FESTO

Doğrusal aktüatör PFDI ile kullanım için uygundur.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Koruyucu hortum uzunluğu | 20 m |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Dış alandaki kullanım | C1 – Çevre şartlarından korumalı çalışma alanları. |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Relatif hava nemi | 5 - 100 % Yoğunlaştırılmış |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Elektriksel bağlantı 1 | Düz soket, 5-pin |
| Elektriksel bağlantı 2 | Açık uç, 5-telli |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Pnömatik bağlantı | 10 mm hortum dış çapı için 8 mm hortum dış çapı için |
| Min. Kablo bükme radyusu | 100 mm |
| Kablo yapısı | 5 x 0,75 mm ² |
| Ürün ağırlığı | 5.000 g |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Hortum koruması için malzeme bilgisi | PA |
| Malzeme bilgisi, koruyucu kondüit rakoru | PA |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | PVC |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE |