



Kompakt silindir EMMZ-25-5-P-A

Ürün numarası: 158677

FESTO

Temassız algılama için, konum sonlarında eslatik yastıklama keçeleri, çok çeşitli bağlantı olanakları ("Multimount").



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: İki ucta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Silindir montajının sıkma torku	8 Nm +%10
6 bar' daki teorik kuvvet	179 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	179 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişli dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	Pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışıklı eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik