

# Paralel kit EAMM-U-86-S62-60H-177

Ürün numarası: 1587453

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

| Özellik                      | Değer                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Büyükük                      | 86                    |
| Montaj pozisyonu             | istenildiği gibi      |
| Dişli oranı                  | 1:1                   |
| Max. Devir                   | 5.000 1/min           |
| PWIS uygunluğu               | VDMA24364 Zon III     |
| Depolama sıcaklığı           | -25 ... 60 °C         |
| Relatif hava nemi            | 0 - 95 %              |
| Koruma sınıfı                | IP40                  |
| Çevre sıcaklığı              | -10 ... 60 °C         |
| Kütle atalet momenti         | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Yüksüz itme torku            | 0,25 Nm               |
| Aktarılablinir dönüş momenti | 9,5 Nm                |
| Ürün ağırlığı                | 3.290 g               |
| Arayüz kodu, aktüatör        | S62                   |
| Arayüz kodu, motor giriş     | 60H                   |
| Malzeme hakkında not         | RoHS'a uygun          |