



Yuvarlak silindir EG-6-10-PK-3

Ürün numarası: 15892

FESTO

Micro Pneumatic



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm
Yastıklama	Bir uçta Ayarlanmaz
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	3 ... 7 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	11,8 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	3,1 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	5,2 N
Ürün ağırlığı	20 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Pnömatik bağlantı	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silindir borusu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik