



Yuvarlak silindir EG-6-20-PK-3

Ürün numarası: 15894

FESTO

Micro Pneumatic



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 6 mm |
| Yastıklama | Bir uçta Ayarlanmaz |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu Silindir borusu |
| Konum algılama | No |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Çalışma basıncı | 3 ... 7 bar |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 11,8 N |
| Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti | 3,1 N |
| Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti | 5,2 N |
| Ürün ağırlığı | 23 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Pnömatik bağlantı | PK-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | Yüksek alışımlı çelik |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, silindir borusu | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |