


# Vantuz VAS-15-1/8-SI

Ürün numarası: 158973

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

| Özellik                         | Değer                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nominal genişlik                | 3 mm                                         |
| Vantuz çapı                     | 15 mm                                        |
| Effektif emiş çapı              | 12 mm                                        |
| Tasarım yapısı                  | Vakum bağlantısı üstte<br>yuvarlak, standart |
| Kullanım havası                 | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]  |
| Çevre sıcaklığı                 | -40 ... 200 °C                               |
| %70 vakumda ayırma kuvveti      | 7,9 N                                        |
| Ürün ağırlığı                   | 6 g                                          |
| Bağlantı dişi                   | G1/8                                         |
| Vantuz bağlantısı               | G 1/8                                        |
| Vakum bağlantısı                | G1/8                                         |
| Shore sertliği                  | 60 +/- 5                                     |
| Malzeme bilgisi, vidalı saplama | İşlenmiş alüminyum alışımlı                  |
| Malzeme hakkında not            | LABS içeren malzemeler mevcut                |
| Vantuz için malzeme bilgisi     | VMQ (silikon)                                |