

Körük vantuz VASB-30-1/8-SI

Ürün numarası: 158978

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Effektif emiş çapı	25 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, 1.5 katlı körük
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-40 ... 200 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	34 N
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı dişi	G1/8
Vantuz bağlantısı	G 1/8
Vakum bağlantısı	G1/8
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Vantuz için malzeme bilgisi	VMQ (silikon)