



Flanşlı manometre FMA-50-16-1/4-EN

Ürün numarası: 159600

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge ünitesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 16 bar
Gösterge aralığı	0 ... 232 psi
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	50
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, gözetleme camı	SAN
Malzeme, emniyet halkası	Çelik
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	100 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok
Skala	Çift skala Bar (dış) psi (iç)