


Plastik hortum PUN-4X0,75-BL

Ürün numarası: 159662

FESTO

Dışarıdan ayarlı, QS-Hortum bağlantıları için, CN- ve CK- Hortum bağlantılarında poliüretan (Gıda maddelerinin üretimi için izin verilmemiştir).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	17 mm
İç çap	2,6 mm
Min. Bükme radyusu	8 mm
Kullanım talimatları	Ester bazlı TPE-U The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 101,5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Malzeme alev testi	UL94 HB
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0089 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için çengel konnektör iç çapı 3 mm için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)