



Kızak ünitesi SPZ-25-80-P-A-S6

Ürün numarası: 159756

FESTO

2 piston kollu (TWIN-kızak), temassız algılama için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	80 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu	10 mm
Piston çapı	25 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Kızak
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	S6: max 120 °C ortam sıcaklığına dayanıklı sızdırmazlık elemanı
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	452 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	452 N
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik