


Çift piston silindiri DPZJ-25-25-P-A-S20

Ürün numarası: 159999

FESTO

İki paralel, çift taraf piston kollu ve pleytli, temassız algılama için, so konumlarda elastik yastıklama halkaları.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	25 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu	10 mm
Piston çapı	25 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	çift piston kollu, ortası delikli piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Max. Hız	1 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,3 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	452 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	452 N
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik