



# Darbe emici YSR-32-60-C

Ürün numarası: 160274

Kendinden ayarlamalı



FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	32
Strok	60 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,5 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	60 mm
Max. Dayama kuvveti	6.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	380 J
Saat başına max.enerji emme değeri	220.000 J
Max. Geriye kalan enerji	2 J
Geriye döme kuvveti	20 N
Ürün ağırlığı	1.220 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli çelik