


L diřli baęlantı

QSL-V0-1/2-12

Ürün numarası: 160521

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	10,3 mm
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (muhafaza) UL94 V-0 (gevřetme halkası)
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal sıkma torqu	26 Nm
Nominal sıkma torquunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlığı	64 g
Baęlantı řekli	Altıgen köře SW21
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/2
Pnömatik baęlantı 2	12 mm hortum diř çapı için
Çözme halkasının rengi	Siyah
Malzeme, vida diřli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	PBT
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik Pirinç