



Kompakt silindir ADVU-3"- -A-P-A

Ürün numarası: 160578

FESTO

Temassız algılama için.
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu disisi için somun dahil edilmistir
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 16 "
Piston çapı	3"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	8,7 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	2.827 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	3.016 N
0 mm strokda hareket eden kütle	307 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	25 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.772 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	8,7 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı