


# Kompakt silindir AEVU-3"- -A-P-A

Ürün numarası: 160618

FESTO

Temassız algılama için.  
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	3"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	8,7 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	2.902 N
0 mm strokda hareket eden kütle	307 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	25 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.772 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	28 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	8,7 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı