

Kompakt silindir AEVUZ-1"- -A-P-A

Ürün numarası: 160633


FESTO

Temassız algılama için.
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	1 "
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	14,5 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	221 N
0 mm strokda hareket eden kütle	26 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	6 g
0 mm strokda ana ağırlık	180 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	72 g
Pnömatik bağlantı	UNF10-32
Çalışma basıncı [psi]	14,5 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı