


# Körük vantuz VASB-100-1/4-SI

Ürün numarası: 160994

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	100 mm
Effektif emiş çapı	85 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, 1.5 katlı körük
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-40 ... 200 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	397 N
Ürün ağırlığı	95 g
Bağlantı dişi	G1/4
Vantuz bağlantısı	G 1/4
Vakum bağlantısı	G1/4
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Vantuz için malzeme bilgisi	VMQ (silikon)