

Solenoid valf

MN1H-2-3/8-MS

Ürün numarası: 161727



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.

Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Diyaframlı valf
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	G3/8
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Nominal genişlik	13 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitle İtme
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 24 V DC: 2.5 W
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Kumanda şekli	Pilotlu
İşletme basıncı	0,5 ... 10 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Standart nominal debi	2.900 l/min
Açma süresi	30 ms
Kapama süresi	100 ms
Kapama süresi	
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme numarası, vida	1.4301
Ürün ağırlığı	450 g
Koruma sınıfı	IP65 Soketli