

# Solenoid valf

## MN1H-2-1/2-MS

Ürün numarası: 161728



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.

Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Diyafıramlı valf
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	G1/2
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Nominal genişlik	13 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitle İtme
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 24 V DC: 2.5 W
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Kumanda şekli	Pilotlu
İşletme basıncı	0,5 ... 10 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Standart nominal debi	3.100 l/min
Açma süresi	30 ms
Kapama süresi	100 ms
Kapama süresi	
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme numarası, vida	1.4301
Ürün ağırlığı	400 g
Koruma sınıfı	IP65 Soketli