


Enkoder kablosu

NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Ürün numarası: 1617289

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Kablo özelliği | Zincir bağlantı hattı için uygun |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -40 ... 75 °C |
| Çevre sıcaklığı | -50 ... 80 °C |
| Min. Kablo bükme radyusu | 100 mm |
| Kablo yapısı | Ekranlı 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ² |
| Kablo çapı | 8,2 mm |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | TPE-U(PUR) |