

Solenoid valf

MN1H-2-3/4-MS-NPT

Ürün numarası: 161730



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Yardımcı el kumandalı, bobin ve soket dahil değildir.

Bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Diyaframlı valf
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	3/4 NPT
Nominal genişlik	20 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitli İtme
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Kumanda şekli	Pilotlu
İşletme basıncı	0,5 ... 10 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme numarası, vida	1.4301
Ürün ağırlığı	1.100 g
Koruma sınıfı	IP65