



Solenoid valf MN1H-2-1-MS-NPT

Ürün numarası: 161733

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Diyafıramlı valf
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	1 NPT
Nominal genişlik	25 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Manuel kumanda	aksesuarlarla geçmeli basmalı
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ortam	filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Geri alma türü	pnömatik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akışkan basıncı	0.5 Bar...10 Bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzeme numarası	1.4301
Ürün ağırlığı	1100 Gram
Koruma türü	IP65