


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü CRSMEO-4-K-LED-24

Ürün numarası: 161775

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyetik Reed
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.2 mm
Anahtarlama çıkışı	iki kutuplu temasa dayalı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	0.5 ms
Kapanma zamanı	0.03 ms
Maks. anahtarlama frekansı	800 Hz
Maks. çıkış akımı	500 mA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	10 W
Endüktif koruyucu devre	MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır
Kısa devre dayanımı	hayır
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...30 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfının rengi	gri
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-O
Montaj türü	aksesuarlarla
Ürün ağırlığı	70 Gram

Özellik	Değer
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	PP
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L