



Açılı tutucu HGW-40-A

Ürün numarası: 161836

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
açılma açısı 40°, pozisyonun temassız algılaması için.

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	40
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. Açılma açısı	40 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	60 ms
6 bar' da min. kapama süresi	50 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar' da toplam tutma torku, açma	965 Ncm
6 bar' da toplam tutma torku, kapama	880 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	124 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	5,7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	2,2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	3,6 Nm
Ürün ağırlığı	720 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı