


# Flanş baęlantısı CRFNG-80

Ürün numarası: 161850

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	80
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldięi norm	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	1508 Gram
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik