



# Soket çeşitleri

## KMPPE-B-2,5

Ürün numarası: 161879

FESTO

Kullanıma hazır, oransal basınç regülatörü için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer                                |
|---|--------------------------------------|
| Uygun olduğu standart                         | DIN 47100                            |
| Kablo tanımlaması                             | Aksesuarlı                           |
| Bağlantı frekansı                             | 500                                  |
| Ürün ağırlığı                                 | 243 g                                |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı                   |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Yuvarlak                             |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket                                |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Açılı                                |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | M16x0,75, EN 61076-2-106 uyarınca    |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 8                                    |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 8                                    |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | Vidalı kilit                         |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı                     |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Kablo                                |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | Açık uç                              |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 8                                    |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 8                                    |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 30 V                           |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü            | 5 A                                  |
| Aşırı gerilim dayanımı                        | 0,6 kV                               |
| Kablo uzunluğu                                | 2,5 m                                |
| Kablo özelliği                                | Standart                             |
| Kablo test koşulları                          | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Kablo çapı                                    | 6,8 mm                               |
| Kablo yapısı                                  | 8x0,25<br>Ekranlı                    |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,25 mm <sup>2</sup>                 |
| Damar sonları                                 | Açıkça kesilir                       |
| Koruma sınıfı                                 | IP67                                 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumda                |
| Çevre sıcaklığı                               | -30 ... 80 °C                        |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı    | -5 ... 70 °C                         |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EU-RoHS-RL uyarınca                  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | UK RoHS talimatlarına göre           |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun                         |
| Kirlilik sınıfı                               | 1                                    |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | PVC                                  |
| Kablo gövdesinin rengi                        | gri                                  |
| Malzeme, muhafaza                             | PA                                   |
| Malzeme, vida tipi kilitleme                  | PA                                   |