

Solenoid bobinli valf


MN2H-5/2-D-01-S-230AC

Ürün numarası: 161895

FESTO

In accordance with ISO 15407/-1, with solenoid coil and manual override, without plug socket.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 single solenoid |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Width | 26 mm |
| Standart nominal debi | 1.000 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 16 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Nominal genişlik | 8 mm |
| Valf dilimi genişliği | 27 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Uygun olduğu standart | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Yardımcı el kumanda | Aksesuarlı, kilitli |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Pilot basıncı beslemesi | harici |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Pilot basıncı | 2 ... 10 bar |
| Kapama süresi | 43 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 31 ms |
| Karakteristik bobin değerleri | 230 V AC: 60 Hz, switching power: 2 VA |
| Kullanım havası | filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated Vakum |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Kullanım havası | filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 270 g |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket DIN 43650' e göre Tasarım C |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14 | VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 1 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Pnömatik bağlantı 2 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 3 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 4 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 5 | Connection plate size 26 mm, according to ISO 15407-1 VDMA 24563' e göre Büyüklük 01 bağlantı pleyti |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |