


Baęlantı kablosu KVIA-MPYE-10

Ürün numarası: 161985

FESTO

Oransal valfler için



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Baęlantı şekli	Baęlantı somunu ile
Montaj konumu	istenildięi gibi
Ürün aęırlığı	530 g
Elektriksel baęlantı	Erkek soket, düz / Diři soket, düz
Çalıřma gerilimi aralıęı AC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım deęeri	1 A
Kablo uzunluęu	10 m
Kablo çapı	6,2 mm
Kablo yapısı	4x0,25
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklıęı	-30 ... 80 °C
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sıkma baęlantılar	Bronz Gümüşlenmiř ve altın yaldızlı