



# Kızak ünitesi SPZ-10-10-P-A-KF

Ürün numarası: 162166  
Üretimden kalkacak ürün

2 piston kollu (TWIN-kızak), temassız algılama için.  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Strok                                    | 10 mm  |
| Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu | 10 mm  |
| Piston çapı                              | 10 mm  |
| Tahrik ünitenin çalışma şekli            | Kızak  |
| Yastıklama                               | Madeni stop ile P-Yastıklama                             |
| Montaj konumu                            | istenildiği gibi   |
| Yatak                                    | Rulman yataklamalı                                       |
| Tasarım yapısı                           | Yatak  |
| Konum algılama                           | Yaklaşım sensörü için                                    |
| Çalışma basıncı                          | 2,5 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                            | çift etkili  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok   |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C  |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti         | 60 N   |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti            | 60 N   |
| Pnömatik bağlantı                        | M5   |
| Material cover                           | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Material piston rod                      | Karbonlu çelik   |