



Kızak ünitesi SPZ-16-80-P-A-KF

Ürün numarası: 162175
Üretimden kalkacak ürün

2 piston kollu (TWIN-kızak), temassız algılama için.
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 80 mm |
| Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu | 10 mm |
| Piston çapı | 16 mm |
| Tahrik ünitenin çalışma şekli | Kızak |
| Yastıklama | Madeni stop ile P-Yastıklama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yatak | Rulman yataklamalı |
| Tasarım yapısı | Yatak |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 180 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 180 N |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Material cover | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Material seals | NBR |
| Material housing | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Material piston rod | Karbonlu çelik |