


# Yassı silindir DZH-2 1/2"" - -PPV-A

Ürün numarası: 16260

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 İNÇ...40 İNÇ
Piston çapı	2 1/2 " "
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.4 drc
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.06 MPa...1 MPa 0.6 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	23 mm
Dönmeye karşı koruma maks. torku	2 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	989 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1178 N
10 mm strok başına ek ağırlık	80 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	1690 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: dişi diş ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik