

İnce filtre kombinasyonu LFMBA-1/2-D-MIDI-A



Ürün numarası: 162670

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Ön filtreleme için 1 µm hassas filtre ve 0.01 µm hassas filtre, metal korumalı kavanoz ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Midi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 ml
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	1,5 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.300 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC