



# Hassas filtre LFMB-1/2-H-A

Ürün numarası: 162818

FESTO

1 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.  
Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



## Bilgi sayfası

| Özellik                      | Değer                                   |
|------------------------------|---|
| Montaj konumu                | dikey +/- 5°                            |
| Filttrasyon derecesi         | 1 µm                                    |
| Filtrenin verimi             | 99,999 %                                |
| Su boşaltma                  | tam otomatik                            |
| Tasarım yapısı               | Elyaf filtre                            |
| Fark basınç göstergesi       | Manometre                               |
| Giriş basıncı                | 0 ... 16 bar                            |
| Standart nominal debi        | 1.600 l/min                             |
| Kullanım havası              | 5 µm filtrelenmiş hava                  |
| Depolama sıcaklığı           | -10 ... 60 °C                           |
| Kullanım havası sıcaklığı    | 1,5 ... 60 °C                           |
| Atık yağ kabı                | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Çevre sıcaklığı              | -10 ... 60 °C                           |
| Bağlantı şekli               | Seçenekler:<br>Hat döşeme<br>Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1          | G1/2                                    |
| Pnömatik bağlantı 2          | G1/2                                    |
| Filtre için malzeme bilgisi  | Boron silikat lifi                      |
| Gövde için malzeme bilgisi   | Çinko pres döküm                        |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | Çinko pres döküm                        |