

## Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-M5-4

Ürün numarası: 162860

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-15 °C...120 °C
Nominal sıkma torku	1.33 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	6 Gram
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Montaj türü	Dış altıgen SW10
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Diş contası malzemesi	FPM yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşimli paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Destek halkası malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik