


Otomatik bağlantı rakoru CRQS-1/2-12

Ürün numarası: 162868

FESTO

dış altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 8,1 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -15 ... 120 °C |
| Ürün ağırlığı | 55 g |
| Kullanılabilir hatlar | PFAN |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW22 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 12 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme, vida dişli tapa | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, sökme halkası | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | FPM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |