


L diřli baęlantı

CRQSL-1/8-6

Ürün numarası: 162872

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,9 mm
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyüküküęü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
alıřma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - ok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar iin güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
evre sıcaklıęı	-15 ... 120 °C
Ürün aęırlıęı	19 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Baęlantı řekli	Altıgen köře SW12
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/8
Pnömatik baęlantı 2	6 mm hortum diř apı iin
Malzeme, vida diřli tapa	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik