



Çalıştırma valfi PVEL-P-124-HP3

Ürün numarası: 1629205

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Nominal çap DN	54
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Pilot basıncı	9 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	6.900 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pilot hava bağlantısı 12	G1/4
Pilot basıncı beslemesi	harici
Malzeme, piston sürgülü valf	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PE
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı