


# Baęlantı plakası PAML-CP-186-HP3-G114

Ürün numarası: 1629296

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	186
Nominal ap DN	54
Seri	L
Mpa iřletim basıncı	0 ... 5 MPa
alıřma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [-:~:]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklıęı	5 ... 60 °C
evre sıcaklıęı	5 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	4.600 g
Pnömatik baęlantı 1	G1 1/4
Pnömatik baęlantı 2	G1 1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	İřlenmiř alüminyum alıřımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, vidalar	Paslanmaz elik