


# T dişli bağlantı CRQST-3/8-10

Ürün numarası: 164206  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek dış.  
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik                                 | Standart   |
| Nominal genişlik                         | 5,9 mm   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Tasarım                                  | T-Formlu   |
| Tank büyüklüğü                           | 1  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa   |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi  |
| Çalışma basıncı açıklaması               | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                 |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4 - Çok yüksek paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın                            |
| Çevre sıcaklığı                          | -15 ... 120 °C   |
| Ürün ağırlığı                            | 62 g   |
| Çıkışların sayısı                        | 2  |
| Giriş hatların sayısı                    | 1  |
| Kullanılabilir hatlar                    | PFAN   |
| Bağlantı şekli                           | Altıgen köşe SW17  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış R3/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 10 mm hortum dış çapı için                                       |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, muhafaza                        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                  |
| Malzeme, sökme halkası                   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | FPM  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                  |
| Destek halkası malzemesi                 | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                  |