


Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) CRQSS-4

Ürün numarası: 164210

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	2,4 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüėü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
alıřma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - ok yüksek paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
evre sıcaklıėı	-15 ... 120 °C
Ürün aėırlıėı	19 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik baėlantı 1	4 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	4 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, somun	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik