


# Bağlantı kablosu SIM-M12-4WD-5-PU

Ürün numarası: 164258

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer   |
|--------------------------------------|---|
| Karşılık geldiği norm                | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Elektrik bağlantısı                  | 5 kutuplu / 4 damarlı<br>Açılı soket / açık uç<br>M12x1 / -   |
| Soket kodlama                        | A   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC          | 0 V...250 V   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC          | 0 V...250 V   |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi        | 4 A   |
| Aşırı gerilim direnci                | 2.5 kV  |
| Kablo uzunluğu                       | 5 m   |
| Kablo özelliği                       | Standart  |
| Test koşulları hat                   | Eğilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre<br>Talep üzerine test koşulları<br>Enerji zinciri: > 5 milyon döngü, bükülme yarıçapı 75 mm |
| Kablo çapı                           | 4.5 mm  |
| Kablo yapısı                         | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| İletkenin nominal kesiti             | 0.25 000013   |
| Damar yalımı renk kodu               | mavi<br>kahverengi<br>siyah<br>beyaz  |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP68  |
| Ortam sıcaklığı                      | -25 °C...80 °C  |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre                                   |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L  |

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu<br>halojensiz<br>fosforik asit ester içermez |
| Kirlenme derecesi                 | 3  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet                      |
| Kablo kılıfı malzemesi            | TPE-U(PU)  |
| Kablo kılıfının rengi             | gri  |
| Gövde malzemesi                   | TPE-U(PU)  |
| Gövde rengi                       | siyah  |
| Somun malzemesi                   | Nikel kaplı pirinç                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR  |
| Fiş kontakları malzemesi          | Pirinç, altın kaplı                                      |
| Yalıtım kılıfı malzemesi          | PP   |