

# Açılı soket PEV-1/4-WD-LED-230

Ürün numarası: 164275

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer   |
|---|---|
| Karşılık geldiği norm                         | EN 175301-803   |
| Anahtarlama durumu göstergesi                 | Sarı LED<br>Yeşil LED   |
| Montaj türü                                   | vidalanarak sabitlenmiş   |
| Kablo çıkışı                                  | açılı   |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı  |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması  |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4   |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4   |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Merkezi vida M3   |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı  |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | Vidalı terminal   |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 5   |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 5   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 140 V...180 V   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 150 V...230 V   |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 8 A   |
| Kablo bağlantısı                              | Pg11  |
| İzin verilen kablo çapı                       | 4.5 mm...11 mm  |
| Bağlantı kesiti                               | 0.25 000013...1.5 000013  |
| Koruma türü                                   | IP65  |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda   |
| Ortam sıcaklığı                               | -40 °C...80 °C  |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not                 | Değer kaybını gözlemleyin   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L  |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS uyumlu   |

| <b>Özellik</b>           | <b>Değer</b>                     |
|--------------------------|----------------------------------|
| Gövde malzemesi          | PA6 takviyeli                    |
| Gövde rengi              | şeffaf                           |
| Fiş kontakları malzemesi | Pirinç<br>nikel kaplı<br>kalaylı |